



Associant ergonomie, praticité et sécurité, la gamme de petites bouteilles de gaz ALbee™ d'Air Liquide a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des artisans, offrant une maniabilité et une capacité exceptionnelles pour une taille minimale.



## Des bouteilles de gaz avec détendeur intégré prêtes à l'emploi



### Prêtes à l'emploi

Chaque bouteille ALbee™ est équipée d'un robinet-détendeur entièrement intégré, elle est donc prête à l'emploi dès que vous la récupérez

### Légères

Les bouteilles ALbee™ sont légères : de 7 kg à 25 kg suivant la capacité de la bouteille. Ces bouteilles sont donc faciles à transporter. Elles sont d'autant plus maniables grâce à leur poignet.

### Faciles d'utilisation

Pas besoin de raccorder de détendeur.

La manipulation est facilitée par l'utilisation d'un interrupteur ON/OFF et d'un régulateur de débit.

### Sécurité

Manomètre et détendeur vérifiés régulièrement par des professionnels dans nos ateliers



**Avant**



**ALbee**




**Simplifiez vous la vie !**



## Innovation Air Liquide

### Facile d'utilisation

Une bouteille **petite** et **légère** munie d'un **détendeur intégré** allant de 0,5 à 50 bars



**1** Chapeau de protection

- Ergonomique
- Plus solide

**2** Levier d'ouverture/fermeture

- Permet de couper rapidement
- Position On/Off

**3** Vanne de contrôle du débit

- Permet de régler facilement la pression de sortie entre 0,5 et 50 bars

**4** Manomètre

- Permet de savoir quelle quantité il reste dans la bouteille

**5** Prise de raccordement

- Raccord de type ¼ SAE

**6** Pressure disk

- Organe de sécurité et de protection des opérateurs

